



G 1910. CO₂ Sensor zur Luftqualitätsüberwachung

Messbereich: max. 10000 ppm

Optimierte Variante G1910-02-AQ-B,
betriebsfertig voreingestellt zur Unterstützung
und Optimierung des Lüftungsverhaltens
für sichere Lufthygiene.

WARNSTUFE (Stufe gelb)

Messwert über 1000 ppm: Lüften empfohlen!

Warnton Piep ... Piep ... Piep ... und blinkende Anzeige

Um Warnton 5 min während Lüften zu unterdrücken: beliebige Taste drücken

ALARMSTUFE (Stufe rot)

Lüften in Schulen verpflichtend!

Dauerton und Blinken kann nicht unterbrochen werden (außer durch Ausschalten des Gerätes: Ein/Aus-Schalter langes Drücken)

Aufstell-/Montageort beispielsweise in Fensternähe mit zum. 2 m Abstand zu Personen auf Tisch oder in Kopfhöhe (für Dauerbetrieb: Steckdose vor Ort?)

Warum das G 1910?

- Entweder für Akkubetrieb bis zu 24 h – kann mit USB Kabel über Nacht wieder -aufgeladen werden › Auch für Aufstellorte ohne Steckdose verwendbar.
- Oder für Dauerüberwachung mit Versorgung über das USB Kabel.
- Geeignet sowohl zum Einsatz ähnlich einer Luftgüteampel oder auch zur Kontrolle der Genauigkeit entsprechender einfacherer CO2-Sensoren.
- Durch genaue Messwerte kann Lüftungsverhalten optimiert werden – das schafft -Sicherheit und hilft Raumtemperatur Pandemie-Stress-Betrieb im komfortablen -Bereich zu halten.
- Auch für genaue Messungen in naturwissenschaftlichem Unterricht geeignet!

Denn auch Corona wird einmal beherrschbar sein

MESSBEREICH	PARAMETER-WERKSEINSTELLUNGEN			LIEFERUMFANG
	Warngrenze	Alarmgrenze	Geräteabschaltung	Gerät mit Sensor, Anleitung, Akkus, USB-Ladekabel
max 10000 ppm	1000 ppm	2000 ppm	Dauerbetrieb	
	Die Parameter sind über Menü einstellbar, die Werkseinstellungen sind jederzeit wiederherstellbar			(ohne Netzadapter), Ständer/Wandhalter

Förderfähig in Bayern im Rahmen der „Förderung von Investitionskosten für technische Maßnahmen zum -Infektionsschutzgerechten Lüften in Schulen“ – kurz „FILS-R“ i.H.v. 7,27 Euro je Schülerin und Schüler bei Antragstellung durch den Schulträger bis zum 31.12.2020

MADE IN GERMANY



Bestellcode: G1910-02-AQ-B | Artikelnummer: 482018



weitere Informationen auf www.gsg-industrietechnik.de | Tel.Nr. 0049 (0)931 30 40 8-0

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!